

Cubo de acoplamento EAMC-H-10-5-GB5-5

Número de referência: 8228646

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	5 mm
Tamanho	10
Comprimento nominal	9.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	10000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	0.022 kgmm ²
Torque transmissível	0.6 Nm
Peso do produto	2 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS