


Cubo de acoplamento EAMC-H-15-7-GB8-5

Número de referência: 8228647

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	5 mm
Tamanho	15
Comprimento nominal	12.4 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	10000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	0.191 kgmm ²
Torque transmissível	1.5 Nm
Peso do produto	5 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS