

Cubo de acoplamento EAMC-H-15-7-GB8-6

Número de referência: 8228648

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	6 mm
Tamanho	15
Comprimento nominal	12.4 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	10000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	0.191 kgmm ²
Torque transmissível	2 Nm
Peso do produto	5 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS