


Cubo de acoplamento EAMC-H-30-10-GB16-14

Número de referência: 8228660

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	14 mm
Tamanho	30
Comprimento nominal	20.7 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	3.2 kgmm ²
Torque transmissível	13.5 Nm
Peso do produto	23 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS