


Cubo de acoplamento EAMC-H-35-13-GB16-19

Número de referência: 8228661

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	19 mm
Tamanho	30/35
Comprimento nominal	23.4 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	5.8 kgmm ²
Torque transmissível	15 Nm
Peso do produto	31 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS