

Anel de centragem
EAML-72-3,8-62
Número de referência: 8229196

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	72 mm
Diâmetro do suporte 2	62 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	11 g
Código da interface, atuador	L62
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS