


Unidades de tratamento de ar combinadas MSB4-1/4:I1:I3

Número de referência: 8233006

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Drenagem do condensador	Em rotação manual
Construção	Filtro de fibra
Volume de condensado máx.	19 ml
Proteção da bacia	Proteção da bacia plástica
Pressão operacional	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Taxa de fluxo padrão máx.	360 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [5:::3]
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	400 g
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Material de vedações	NBR
Material do filtro	Fibra borossilicatada
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	PC