

Conjunto de montagem axial EAMM-A-S60-80G

Número de referência: 8234798

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	77.4 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm²
Torque transmissível	21 Nm
Peso do produto	1370 g
Código da interface, atuador	S60
Código da interface, Motor in	80G
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS