



Válvula comutadora de pressão VD-3-PK-3

Número de referência: 9270

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	100 l/min
Porta de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Largura nominal	2.5 mm
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Peso do produto	220 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	PK-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS