

## Ventil limitator SDK-4-PK-3

Numar piesa: 10033

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | 3/2 normal închis monostabil                                       |
| Tip de acționare                                     | mecanic                                                            |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 16 l/min                                                           |
| Racord pneumatic de lucru                            | PK-3                                                               |
| Presiune de lucru                                    | 0 bar...8 bar                                                      |
| Structura constructivă                               | Scaun sferic                                                       |
| Tip de revenire                                      | arc mecanic                                                        |
| Latimea nominală                                     | 0.6 mm                                                             |
| Funcția de evacuare a aerului                        | droselizabil                                                       |
| Principiul de etansare                               | slab                                                               |
| Tipul de comandă                                     | direct                                                             |
| Direcția de curgere                                  | nu este reversibil                                                 |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comandă          | Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară) |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...80 °C                                                     |
| Temperatura ambiantă                                 | -10 °C...80 °C                                                     |
| Forța de acționare                                   | 17 N                                                               |
| Tipul de montare                                     | cu orificiu de trecere                                             |
| Conector pneumatic 1                                 | PK-3                                                               |
| Conexiune pneumatică 2                               | PK-3                                                               |
| Conector pneumatic 3                                 | necontorizat                                                       |