

## Drosel evacuare GRE-1/4-NPT

Numar piesa: 10058

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                  | Funcție de presiune acustică pe drosel                             |
| Selectare funcție suplimentară                     | cu amortizor de zgomot                                             |
| Conector pneumatic 1                               | 1/4 NPT                                                            |
| Element de reglare                                 | surub cu fantă                                                     |
| Tipul de montare                                   | insurubabil                                                        |
| Debit nominal 0,6- >0 MPa (6- >0 bari, 87- >0 psi) | 0 l/min...996 l/min                                                |
| Presiune de lucru                                  | 0 bar...10 bar                                                     |
| Temperatura ambiantă                               | -10 °C...70 °C                                                     |
| Mediu de operare                                   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comandă        | Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară) |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura medie                                  | -10 °C...70 °C                                                     |