

Drosel evacuare GRE-1/2-NPT

Numar piesa: 10059

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Functie de presiune acustica pe drosel
Selectare functie suplimentara	cu amortizor de zgomot
Conector pneumatic 1	1/2 NPT
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	insurubabil
Debit nominal 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	0 l/min...3600 l/min
Presiune de lucru	0 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...70 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...70 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS