


Ventil de panou SVS-4-1/8

Numar piesa: 10192

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	4/2 monostabil
Tip de acționare	mecanic
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	120 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/8
Presiune de lucru	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Structura constructivă	Scaunul pistonului
Tip de revenire	arc mecanic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de comanda	direct
Directia de curgere	nu este reversibil
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Forța de acționare	8 N
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/8
Conexiune pneumatica 4	G1/8
Material capac	POM
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Aluminiu