


Insertie ventuză OASI-40

Numar piesa: 1048881

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Presiune de lucru	0 bar...0.95 bar
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	5 °C...50 °C
Greutate produs	2.9 g
Tipul de montare	cuplabil
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material insertie cu ventuza	PE
Capacitate de impuls de cadere	5 bar
Pozitie de instalare	Slabire la interior