

## Insertie ventuză OASI-20-E

Numar piesa: 1072015

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                 | Valoare                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Presiune de lucru              | 0 bar...0.95 bar                              |
| Mediu de operare               | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Conformitatea LABS             | VDMA24364-A1-L                                |
| Siguranta alimentara           | vedeti informatii detaliate despre material   |
| Temperatura ambianta           | 5 °C...50 °C                                  |
| Greutate produs                | 0.6 g                                         |
| Tipul de montare               | cuplabil                                      |
| Nota privind materialele       | Conform RoHS                                  |
| Material insertie cu ventuza   | PE                                            |
| Capacitate de impuls de cadere | 0.5 bar                                       |
| Pozitie de instalare           | Pivot interior                                |