


# Ventil cu tachet V/O-3-PK-3

Numar piesa: 10747

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | 3/2 deschis / închis monostabil                    |
| Tip de acționare                                     | mecanic                                            |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 80 l/min                                           |
| Racord pneumatic de lucru                            | PK-3                                               |
| Presiune de lucru                                    | 0 bar...8 bar                                      |
| Structura constructivă                               | Scaunul pistonului                                 |
| Latimea nominală                                     | 2.5 mm                                             |
| Tipul de comandă                                     | direct                                             |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [:-:~:-:~:-] |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Temperatura ambiantă                                 | -10 °C...60 °C                                     |
| Forța de acționare                                   | 17 N                                               |
| Forța de acționare cu poziția de bază închisă        | 17 N                                               |
| Forța de acționare cu poziția de bază deschisă       | 24 N                                               |
| Greutate produs                                      | 20 g                                               |
| Tipul de montare                                     | cu orificiu de trecere                             |
| Conector pneumatic 1                                 | PK-3                                               |
| Conexiune pneumatică 2                               | PK-3                                               |
| Conector pneumatic 3                                 | PK-3                                               |
| Material garnituri                                   | NBR                                                |
| Material carcasa                                     | POM                                                |