

Articulație tip furcă SGA-M16X1,5

Numar piesa: 10768

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M16x1,5
Abatere radiala +/-	5 mm
Compensator de unghi +/-	120 grd
Pozitie de instalare	orice
Racord filetat	Filet exterior M16x1,5
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Sarcina admisibila maxima	4 kN
Greutate produs	512 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bolt	Otel galvanizat
Material articulatie sferica	Otel galvanizat
Material siguranta	Otel cu arc, galvanizat