



# Ventil pneumatic J-3-PK-3

Numar piesa: 10772

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | 3/2 bistabil                                                                                                 |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 100 l/min                                                                                                    |
| Racord pneumatic de lucru                            | PK-3                                                                                                         |
| Presiune de lucru                                    | -0.9 bar...8 bar                                                                                             |
| Structura constructiva                               | piston-glisant                                                                                               |
| Latimea nominala                                     | 2.5 mm                                                                                                       |
| Timp de comutare                                     | 7 ms                                                                                                         |
| Protectie la explozie                                | Respectati informatiile din certificat<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364 zona III                                                                                           |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                                                                               |
| Greutate produs                                      | 75 g                                                                                                         |
| Tipul de montare                                     | pe placa de racordare<br>pe cadrul de montare<br>cu orificiu de trecere<br>optional:                         |
| Conector aer auxiliar de control 12                  | PK-3                                                                                                         |
| Conexiune aer auxiliar de control 14                 | PK-3                                                                                                         |
| Conector pneumatic 1                                 | PK-3                                                                                                         |
| Conexiune pneumatica 4                               | PK-3                                                                                                         |
| Conexiune pneumatica 5                               | PK-3                                                                                                         |
| Materialul placii de racordare                       | Alama<br>Ranforsat cu PPS                                                                                    |
| Material garnituri                                   | NBR                                                                                                          |
| Material carcasa                                     | Material plastic<br>Zinc turnat sub presiune                                                                 |