

Cilindru hidraulic franare DYHR-20-25-Y5

Numar piesa: 1155692

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	20
Cursa	25 mm
Amortizare	reglabil
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	0.3 m/s
Viteza de avans	0.2 mm/s...100 mm/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.5 s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...80 °C
Fora max. de ridicare	2500 N
Consumul max. de energie pe cursa	62.5 J
Consum max. de energie pe ora	90000 J
Presiune de alimentare min.	250 N
Presiune de alimentare max.	2500 N
Energie reziduala max.	0.32 J
Fora de restabilire	9 N
Greutate produs	360 g
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel galvanizat
Material tija de piston	intarit otel aliaj inalt