

Supapa de sens H-1/2-B

Numar piesa: 11691

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția de revenire
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Tipul de montare	însurubabil
Presiune de lucru	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poziție de instalare	orice
Debit nominal normal 1->2 (6-5)	5500 l/min
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Cuplu de strangere max.	40 Nm
Greutate produs	58.3 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR