


# Ventil de panou SV-5-M5-B

Numar piesa: 11914

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | 5/2 monostabil                                                     |
| Tip de acționare                                     | manual                                                             |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 95 l/min                                                           |
| Presiune de lucru                                    | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar                                   |
| Structura constructivă                               | Ventil cu scaun cu arc de revenire                                 |
| Tip de revenire                                      | arc mecanic                                                        |
| Latimea nominală                                     | 2.3 mm                                                             |
| Principiul de etansare                               | slab                                                               |
| Poziție de instalare                                 | orice                                                              |
| Tipul de comandă                                     | direct                                                             |
| Suprapunere                                          | suprapunere pozitivă                                               |
| Protecție la explozie                                | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~]                     |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambiantă                                 | -10 °C...60 °C                                                     |
| Forța de acționare                                   | 17 N                                                               |
| Greutate produs                                      | 53 g                                                               |
| Tipul de montare                                     | Instalarea panoului frontal<br>cu orificiu de trecere              |
| Conector pneumatic 1                                 | M5                                                                 |
| Material garnituri                                   | NBR                                                                |
| Material carcasa                                     | Material plastic<br>Alama                                          |