

Placa drosel GRO-ZP-3-ISO

Numar piesa: 119674

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția drosel
Presiune de lucru	0 bar...16 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1500 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:...]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiantă	-20 °C...80 °C
Tipul de montare	cu orificiu de trecere