

Tub plastic PU-13-SW

Numar piesa: 12133

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	17.6 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	83 mm
Ø interior	13 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.133 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru niplu de legatura cu Ø interior 13 mm cu piulita olandeza
Culoare	negru
Duritate Shore	A 86 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)