

Tub plastic PU-9-SW

Numar piesa: 12134

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	11.6 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	76 mm
Ø interior	9 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.056 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru niplu de legatura Ø interior 9 mm cu piulita olandeza
Culoare	negru
Duritate Shore	A 91 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)