


Ventil limitator SVK-3-PK-3

Numar piesa: 12146

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 normal închis monostabil
Tip de acționare	mecanic
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	50 l/min
Racord pneumatic de lucru	PK-3
Presiune de lucru	-0.9 bar...8 bar
Structura constructivă	Scaun sferic
Tip de revenire	arc mecanic
Latimea nominală	1.5 mm
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Tipul de comandă	direct
Direcția de curgere	nu este reversibil
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	-10 °C...80 °C
Temperatura ambiantă	-10 °C...80 °C
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	PK-3
Conexiune pneumatică 2	PK-3
Conector pneumatic 3	necontorizat