

Amortizor de zgomot AMTC-P-PC10

Numar piesa: 1224460

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Unitate de ambalare	1
Presiune de lucru	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presiune acustica	58 dB(A)
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Greutate produs	2 g
Conexiune pneumatica	Cartus 10 mm
Material insertie amortizor de zgomot	PE
Material pivot de insurubare	PE
Nota privind materialele	Conform RoHS