


## Bara de racordare VABM-C8-12E-G14-32-PT-L

Numar piesa: 1247986

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune grila                                   | 12 mm                                                                         |
| Numarul max. de pozitii de ventil                  | 32                                                                            |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind EMC<br>conform reglementarilor RoHS din UK |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 0 - nu este afectat de coroziune                                              |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului      | 0.6 Nm                                                                        |
| Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete   | 5 Nm                                                                          |
| Greutate produs                                    | 1982 g                                                                        |
| Conector pneumatic 1                               | G1/4                                                                          |
| Conector pneumatic 3                               | G1/4                                                                          |
| Conexiune pneumatica 5                             | G1/4                                                                          |