



Cilindru plat EZH-1,5/6,5-10

Numar piesa: 13009

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	10 mm
Ø piston	3 mm diametru echivalent
Amortizare	fara amortizare
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Structura constructiva	Piston tija de piston dreptunghiulara
Detectarea pozitiei	fara
Siguranta la rasucire/ghidaj	tija de piston dreptunghiulara
Presiune de lucru	0.3 MPa...0.6 MPa 3 bar...6 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	3.8 N
Fora teoretica min. de revenire a arcului	1 N
Fora maxima teoretica de revenire a arcului	1.7 N
Greutate produs	4 g
Tipul de montare	cu orificiu transversal
Conexiune pneumatica	Niplu de conectare PK-3
Material capac	Aluminiu
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu
Material tija de piston	Ranforsat cu PA