

# Bucsa QSH-8-4

Numar piesa: 130625

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica  | Valoare  |
|---|--|
| Dimensiune  | Standard   |
| Latimea nominala  | 2.3 mm   |
| Pozitie de instalare                                    | orice  |
| Design  | forma dreapta  |
| Unitate de ambalare                                     | 10   |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull   |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                        |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                      |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C  |
| Medii de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata)              |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune   |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Clasa de puritate a incaperii                           | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1 |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...80 °C   |
| Greutate produs   | 0.9 g  |
| Conector pneumatic 1                                    | Bucsa Ø 8 mm   |
| Conexiune pneumatica 2                                  | Bucsa Ø 4 mm   |
| Inel de eliberare de culoare                            | albastru   |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS   |
| Material carcasa  | PBT  |
| Material inel detasabil                                 | POM  |