

## Conector rapid CRQS-12

Numar piesa: 130649

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Standard                                                                    |
| Latimea nominala                                        | 7.9 mm                                                                      |
| Adancime de cuplare a furtunului                        | 27 mm                                                                       |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                                       |
| Design                                                  | forma dreapta                                                               |
| Unitate de ambalare                                     | 1                                                                           |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull                                                        |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C                                             |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Apa (lichida, fara gheata) |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                          |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 4 - Mediu coroziv deosebit de puternic                                      |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Siguranta alimentara                                    | vedeti informatii detaliate despre material                                 |
| Temperatura ambianta                                    | -15 °C...120 °C                                                             |
| Greutate produs                                         | 44 g                                                                        |
| Cabluri utilizabile                                     | PFAN                                                                        |
| Conector pneumatic 1                                    | pentru furtun cu Ø exterior 12 mm                                           |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 12 mm                                           |
| Inel de eliberare de culoare                            | argint                                                                      |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                |
| Material carcasa                                        | otel inoxidabil inalt aliat                                                 |
| Material inel detasabil                                 | otel inoxidabil aliaj inalt                                                 |
| Material garnitura furtun                               | FPM                                                                         |
| Material segment de prindere a furtunului               | otel inoxidabil aliaj inalt                                                 |
| Material strebe                                         | otel inoxidabil din aliaj de inalta calitate                                |