

Conector rapid CRQS-16

Numar piesa: 130650

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	10.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	1
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-15 °C...120 °C
Greutate produs	63 g
Cabluri utilizabile	PFAN
Conector pneumatic 1	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Material inel detasabil	otel inoxidabil aliaj inalt
Material garnitura furtun	FPM
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt
Material strebe	otel inoxidabil din aliaj de inalta calitate