

## Dop obturare QSC-12H-20

Numar piesa: 130703

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Standard                                                                                 |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                                                    |
| Design                                                  | Dop obturare                                                                             |
| Unitate de ambalare                                     | 20                                                                                       |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                        |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                      |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C                                                          |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata)              |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                                       |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                                                             |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                        |
| Clasa de puritate a incaperii                           | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1 |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...80 °C                                                                           |
| Greutate produs                                         | 2.5 g                                                                                    |
| Conector pneumatic 1                                    | Bucsa Ø 12 mm                                                                            |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                             |
| Material carcasa                                        | PBT                                                                                      |