

Inel etansare OK-M7

Numar piesa: 130851

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	ISO 16030
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Strangere manuala la temperatura camerei	da
Cuplu de strangere nominal	3.35 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	0.1 g
Conexiune pneumatica	M7
Nota privind materialele	Conform RoHS
Opriri de material	otel inoxidabil aliaj inalt
Material garnituri	NBR