

Gripper cu burduf DHEB-27-E-D-E-P

Numar piesa: 1320793

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	27
Cursa burduf	12 mm
Diametrul min. de prindere	28 mm
Diametru max. de prindere	37 mm
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune inchis
Funcție gripper	Adaptiv
Structura constructiva	Membrana de contractie secventa de miscare in forta
Ghidaj	Ghid de baza
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	4 bar...8 bar
Presiune de resetare	1 bar
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	4 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	30 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	60 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
interval mediu de inlocuire pentru burduf	0.5 mil cicl
Sarcina utila a orientarii	0.45 kg
Greutate produs	79 g
Tipul de montare	cu filet exterior cu piulita de blocare optional:
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	EPDM
Material carcasa	Aluminiu anodizat

