

Gripper cu burdof DHEB-14-E-U-S-P

Numar piesa: 1320823

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	14
Cursa burdof	7 mm
Diametrul min. de prindere	15 mm
Diametru max. de prindere	19.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune inchis
Funcție gripper	Adaptiv
Structura constructiva	Membrana de contractie secventa de miscare in forta
Ghidaj	Ghid de baza
Detectarea pozitiei	fara
Presiune de lucru	5 bar...8 bar
Presiune de resetare	1 bar
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	4 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	20 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	40 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
interval mediu de inlocuire pentru burdof	1 mil cicl
Sarcina utila a orientarii	0.15 kg
Greutate produs	20 g
Tipul de montare	cu filet exterior cu piulita de blocare optional:
Conexiune pneumatica	M3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burdof	VMQ (silicon)

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Aluminiu anodizat