

Tub plastic
PUN-H-2X0,4-RT
Numar piesa: 133040

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	2 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	8 mm
Ø interior	1.2 mm
Raza min. de indoire	5 mm
Nota de aplicare	TPE-U pe baza de eter
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.0024 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior 2 mm
Culoare	rosu
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)