

# Racord L NPQP-L-R18-Q8-FD-P10

Numar piesa: 133055

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensiune                                  | Standard                                      |
| Latimea nominala                            | 4.7 mm                                        |
| Design                                      | Forma L                                       |
| Unitate de ambalare                         | 10                                            |
| Structura constructiva                      | Principiul push-pull                          |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.95 bar...10 bar                            |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 4 - Mediu coroziv deosebit de puternic        |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364 zona III                            |
| Siguranta alimentara                        | vedeti informatii detaliate despre material   |
| Temperatura ambianta                        | -20 °C...60 °C                                |
| Greutate produs                             | 7 g                                           |
| Tipul de montare                            | Hexagon extern SW14                           |
| Conector pneumatic 1                        | Filet exterior R1/8                           |
| Conexiune pneumatica 2                      | pentru furtun cu Ø exterior 8 mm              |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                  |
| Material carcasa                            | PP                                            |
| Material segment de prindere a furtunului   | otel inoxidabil aliaj inalt                   |