

Dop obturare NPQP-P-S8-FD-P10

Numar piesa: 133130

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Design	Dop obturare
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	1 g
Conector pneumatic 1	Bucsa Ø 8 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PP
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt