


Cilindru oscilant DSR-40-180-P

Numar piesa: 13467

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Unghiul de amortizare	0.9 grd
Domeniu de reglaj unghi de pivotare	0 grd...180 grd
Unghi de pivotare	0 grd...180 grd
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	fara
Presiune de lucru	1.5 bar...8 bar
Frecventa max. de oscilatie la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	3 Hz
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	20 Nm
Greutate produs	2400 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica	G1/4
Material arbore de actionare	Otel nichelat
Material garnituri	NBR