

Articulație tip furcă CRSG-M8

Numar piesa: 13568

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M8
Pozitie de instalare	orice
Pe baza standardului	DIN 71752 ISO 8140
Racord filetat	Filet interior M8
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	52.2 g
Material articulație tip furcă	otel inalt aliat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bolt	Otel aliaj inalt
Material piulita	otel inalt aliat
Material siguranța	otel aliaj inalt