

Articulație tip furcă CRSG-M12X1,25

Numar piesa: 13570

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M12x1,25
Pozitie de instalare	orice
Pe baza standardului	DIN 71752 ISO 8140
Racord filetat	Filet interior M12x1,25
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productie de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Sarcina admisibila maxima	1.5 kN
Greutate produs	162.8 g
Material articulatie tip furca	otel inalt aliat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bolt	Otel aliaj inalt
Material piulita	otel inalt aliat
Material siguranta	otel aliaj inalt