

Articulație tip furcă CRSG-M20X1,5

Numar piesa: 13572

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M20x1,5
Pozitie de instalare	orice
Pe baza standardului	ISO 8140
Racord filetat	Filet interior M20x1,5
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Sarcina admisibila maxima	9 kN
Greutate produs	757.8 g
Material articulație tip furcă	otel inalt aliat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bolt	Otel aliaj inalt
Material piulita	otel inalt aliat
Material siguranța	otel aliaj inalt