


Conector modul PAML-MK-90-HP3

Numar piesa: 1367005

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	90
Dimensiunea nominala DN	36
Seria	L
Presiune de lucru	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Greutate produs	150 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material conector module	Aliaj de aluminiu forjat
Material suruburi	Otel inoxidabil