

## Ventuză vacuum VAS-55-1/4-SI-B

Numar piesa: 1379348

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                   | Valoare                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ventuză de compensare a înălțimii                | 3.5 mm                                                         |
| Latimea nominală                                 | 4 mm                                                           |
| Diametrul ventuzei                               | 55 mm                                                          |
| Volum de aspirație                               | 8.01 cm <sup>3</sup>                                           |
| Pozitie de conectare                             | sus                                                            |
| Pozitie de instalare                             | orice                                                          |
| Forma de ventuză                                 | rotund plat                                                    |
| Presiune de lucru                                | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Presiunea nominală de funcționare                | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Mediu de operare                                 | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK             | 2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii                   |
| Conformitatea LABS                               | VDMA24364 zona III                                             |
| Siguranța alimentară                             | vedeti informații detaliate despre material                    |
| Temperatura ambiantă                             | -40 °C...200 °C                                                |
| Forța de menținere la presiune de lucru nominală | 110 N                                                          |
| Greutate produs                                  | 19 g                                                           |
| Tipul de montare                                 | prin racordul de vid                                           |
| Racord de vacuum                                 | G1/4                                                           |
| Culoare                                          | transparent                                                    |
| Duritate Shore                                   | 60 +/- 5                                                       |
| Material pivot de înșurubare                     | Aliaj de aluminiu forjat                                       |
| Nota privind materialele                         | Conform RoHS                                                   |
| Material ventuze                                 | VMQ (silicon)                                                  |