


Ventuză vacuum VAS-55-1/4-PUR-B

Numar piesa: 1396095

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--|--|
| Ventuză de compensare a înalțimii | 3.5 mm |
| Latimea nominală | 4 mm |
| Diametrul ventuzei | 55 mm |
| Volum de aspirație | 8.01 cm ³ |
| Diametru de aspirație eficient | 44.7 mm |
| Pozitie de conectare | sus |
| Pozitie de instalare | orice |
| Forma de ventuză | rotund plat |
| Presiune de lucru | -0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Presiunea nominală de funcționare | -0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Mediu de operare | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiantă | -20 °C...60 °C |
| Forța de menținere la presiune de lucru nominală | 110 N |
| Greutate produs | 30 g |
| Tipul de montare | prin racordul de vid |
| Racord de vacuum | G1/4 |
| Culoare | albastru |
| Duritate Shore | 60 +/- 5 |
| Material pivot de însurubare | Zinc turnat sub presiune |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material ventuze | PUR |