

Ventuză vacuum VAS-75-1/4-PUR-B

Numar piesa: 1396096

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuză de compensare a înălțimii	3.5 mm
Latimea nominală	4 mm
Diametrul ventuzei	75 mm
Volum de aspirație	18.3 cm ³
Diametru de aspirație eficient	67.4 mm
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Forma de ventuză	rotund plat
Presiune de lucru	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominală de funcționare	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiantă	-20 °C...60 °C
Forța de menținere la presiune de lucru nominală	250 N
Greutate produs	77 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	G1/4
Culoare	albastru
Duritate Shore	60 +/- 5
Material pivot de înșurubare	Zinc turnat sub presiune
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	PUR