

## Racord cu niplu CRCN-1/4-PK-6

Numar piesa: 13973

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latimea nominala                                        | 5.3 mm                                                             |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare               | Inel de etansare                                                   |
| Unitate de ambalare                                     | 1                                                                  |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.95 bar...10 bar                                                 |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Siguranta alimentara                                    | vedeti informatii detaliate despre material                        |
| Temperatura ambianta                                    | 0 °C...60 °C                                                       |
| Greutate produs                                         | 16.5 g                                                             |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet exterior G1/4                                                |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 8 mm                                   |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                       |
| Material carcasa                                        | otel inoxidabil inalt aliat                                        |
| Material garnitura de filet                             | Ranforsat cu PA<br>TPE-U (PU)                                      |