

Racord cu niplu CRCN-3/8-PK-6

Numar piesa: 13974

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	5.3 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Unitate de ambalare	1
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Greutate produs	23.7 g
Conector pneumatic 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Material garnitura de filet	Ranforsat cu PA TPE-U (PU)