

Priza MSSD-E

Numar piesa: 14098

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M3
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	8 g
Conexiune electrica 1	Priza inclinata, design patrat, 3 pini, forma C
Conector electric 2	Terminal cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...300 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	6 A
Presetupa	Pg7
Diametrul cablului	6 mm...8 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.75 mm ²
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de poluare	3
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Culoarea carcasei	negru
Material garnituri	NBR