

Ventuză vacuum VAS-125-3/8-SI-B

Numar piesa: 1415120

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuză de compensare a înălțimii	6 mm
Latimea nominală	7 mm
Diametrul ventuzei	125 mm
Volum de aspirație	79.1 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Forma de ventuză	rotund plat
Presiune de lucru	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominală de funcționare	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranța alimentară	vedeti informații detaliate despre material
Temperatura ambiantă	-40 °C...200 °C
Forța de menținere la presiune de lucru nominală	700 N
Greutate produs	214 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	G3/8
Culoare	transparent
Duritate Shore	60 +/- 5
Material pivot de înșurubare	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	VMQ (silicon)